


DUO112 Flush button

DUO112 Krom

Artikkelnummer

DUO112 Krom - 9418550 (NRF.nr:4229936)
DUO112 Matt Sort - 9420504 (NRF.nr:4230978)
DUO112 Oksiderende Messing - 9418572
(NRF.nr:4229741)
DUO112 Oksiderende Kobber - 9418753 (NRF.nr:4230606)
DUO112 Bronze - 9423082 (NRF.nr:4230979)
DUO112 Black Chrome - 9418951 (NRF.nr:4230981)
DUO112 Honey Gold - 9419035 (NRF.nr:4230982)
DUO112 Brushed Black Chrome - 9422577
(NRF.nr:4230983)
DUO112 Brushed Nickel - 9421183 (NRF.nr:4229937)
DUO112 Ascot Grey - 9422745 (NRF.nr:4230984)

Spyleknapp for innbygging i metall. Hel og halvspyling.
Passer kun på Geberits sistene Sigma 112 og Sigma TEK
120 cm.



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans, og overflaten Honey Gold får sin dype farge av 2-3% ekte gull.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Dimensjoner/Vekt

Produkt-Bredde - 250 mm

Produkt- Høyde - 170 mm

Tapwell

